

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.250 Bağlantı adaptörü

Durum: 03.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.250 - Baęlantı adaptörü

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.250
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	250 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine baęlıdır
Elektrik deęerleri UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 250 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 250 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 400 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı	yukarıda/aşaęıda
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 90 mm Yükseklik: 210 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, halka kablo uçları ince telli	35 - 120 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, çok telli	35 - 120 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

Özellikleri

Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	18,5 x 15,5 mm
Onaylar	UL
Ray kalınlığı için	120 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,779 kg
Brüt ağırlık	0,829 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,166
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst-alt, 250A

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK