

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.280

Bağlantı adaptörü

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.280 - Bağlantı adaptörü

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | SV 9342.280 |
| Malzeme | Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma |
| Renk | RAL 7035 |
| Anma akımı maks. | 800 A |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V, 3~ |
| Kablo çıkışı | yukarıda/aşağıda |
| Bara merkez mesafesi | 60 mm |
| Bilgi | Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine bağlıdır |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Ölçüler | Genişlik: 129 mm Yükseklik: 246 mm |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli | 95 - 185 mm ² |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli | 95 - 300 mm ² |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 5, 10 mm |
| Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y) | 33 x 20 mm |
| Ray kalınlığı için | 185 mm |
| Paketteki adet | 1 adet |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|---|
| Net ağırlık | 1,98 kg |
| Brüt ağırlık | 2,07 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,358 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Ürün açıklaması | SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst-alt, 800A |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | ABS DNV Lloyds Register |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |