

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.300

## Bağlantı adaptörü

Durum: 14.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.300 - Bağlantı adaptörü

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9342.300
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	800 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı K5 maks. 600 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı	alt
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine bağlıdır
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 129 mm Yükseklik: 246 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	33 x 20 mm

## Özellikleri

Anma işletme gerilimi (L1 + L2)	1000 V (DC)
Anma işletme gerilimi (L1 + L3)	1500 V (DC)
Onaylar	UL
Ray kalınlığı için	10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,365 kg
Brüt ağırlık	1,58 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,358
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Bara besleme adaptörü, 60mm, alt, 800A

## Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK