

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.314

Bağlantı adaptörü tamamlayıcı set

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.314 - Baęlantı adaptörünü tamamlayıcı set 4 kutuplu kurulum için

3 kutuplu baęlantı adaptörünü (SV 9342.310/9342.320) 4 kutuplu yapıya dönüştürmek için 1 kutuplu ilave modül.

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.314
Ürün açıklaması	3 kutuplu bara besleme adaptörünü 4 kutuplu yapıya dönüştürmek için 1 kutuplu ilave modül.
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	800 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 1~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 800 A, JDDZ/7
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
Kutup sayısı	1 kutuplu
Model no. için uygun	9342.310
Ölçüler	Genişlik: 50 mm Yükseklik: 270 mm
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, halka kablo uçları ince telli	95 - 185 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, çok telli	95 - 300 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

Özellikleri

Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 5 mm bara kalınlığında (G x Y)	33 x 26 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	33 x 21 mm
Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 10 mm bara kalınlığında (G x Y)	33 x 21 mm
Ray kalınlığı için	185 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,8 kg
Brüt ağırlık	0,88 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,096
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV 4P adaptörü, 60mm, SV 9342310 için

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK