

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.320 Bağlantı adaptörü

Durum: 03.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.320 - Baęlantı adaptörü

Merkez mesafesi 60 mm olan bara sistemler için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9342.320
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	1.600 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir DC uygulamalarında nominal işletme gerilimi, 9340.050/9341.050/9342.050 bara tutucusundaki bara düzenine baęlıdır
Elektrik deęerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı	yukarıda/aşaęıda
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 255 mm Yükseklik: 210 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 5 mm bara kalınlığında (G x Y)	65 x 27 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	65 x 22 mm

## Özellikleri

Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 10 mm bara kalınlığında (G x Y)	65 x 22 mm
Anma işletme gerilimi (L1 + L2)	1000 V (DC)
Anma işletme gerilimi (L1 + L3)	1500 V (DC)
Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2 kg
Brüt ağırlık	2,72 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,408
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Bara besleme adaptörü, 60mm, üst-alt, 1600A

## Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK