

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Bağlantı adaptörü tamamlayıcı set

Durum: 03.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Baęlantı adaptörü tamamlayıcı set 4 kutuplu kurulum için

3 kutuplu baęlantı adaptörünü (SV 9342.310/9342.320) 4 kutuplu yapıya dönüştürmek için 1 kutuplu ilave modül.

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.324
Ürün açıklaması	3 kutuplu bara besleme adaptörünü 4 kutuplu yapıya dönüştürmek için 1 kutuplu ilave modül.
Malzeme	Kapak: ABS Çerçeve: Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Anma akımı maks.	1.600 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 1~
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir UL onayı sadece AC uygulamaları için geçerlidir
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	1 kutuplu
Model no. için uygun	9342.320
Ölçüler	Genişlik: 85 mm Yükseklik: 270 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 5 mm bara kalınlığında (G x Y)	65 x 27 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	65 x 22 mm

Özellikleri

Esnek baralar için sıkıştırma bölmesi, 10 mm bara kalınlığında (G x Y)	65 x 22 mm
Ray kalınlığı için	240 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,199 kg
Brüt ağırlık	1,271 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,136
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Bara besleme adaptörü, 60mm, 1600A, 4P

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK