

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB cihaz adaptörü

Durum: 21.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.410
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	100 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 100 A, NLRV/7
Kablo çıkışı	alt
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 72 mm Yükseklik: 210 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	10 - 35 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	10 x 7,8 mm
Üretici (tip) için uygun	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Onaylar	UL

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,57 kg
Brüt ağırlık	0,576 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,114
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 100A, 72mm

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK