

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB cihaz adaptörü

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | SV 9342.410 |
| Malzeme | Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma |
| Renk | RAL 7035 |
| Elektriksel bağlantı türü | Çerçeve terminali |
| Anma akımı maks. | 100 A |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V, 3~ |
| Elektrik değerleri UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Manuel Motor Kontrolörü maks. 100 A, NLRV/7 |
| Kablo çıkışı | alt |
| Bara merkez mesafesi | 60 mm |
| Bilgi | Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Ölçüler | Genişlik: 72 mm Yükseklik: 210 mm |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı | 10 - 35 mm ² |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 5, 10 mm |
| Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y) | 10 x 7,8 mm |
| Üretici (tip) için uygun | ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3) |
| Onaylar | UL |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|--|
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,57 kg |
| Brüt ağırlık | 0,576 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,114 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Ürün açıklaması | SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 100A, 72mm |

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Onaylar | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |