

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.504 CB cihaz adaptörü

Durum: 26.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.504 - CB cihaz adaptörü 4 kutuplu

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.504
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Terminal kapağı Yuva taşları
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 4~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 125 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı	üst
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı	4 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 120 mm Yükseklik: 277 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	35 - 120 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	18,5 x 15,5 mm
Üretici (tip) için uygun	ABB (T1, T2, XT1, XT2) Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A) Schneider Electric (NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11)

Özellikleri

Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,225 kg
Brüt ağırlık	1,425 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,258
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV RiLine busbar system120mmx277mm top

Onaylar

Onaylar	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK