

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.510 CB cihaz adaptörü

Durum: 28.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.510 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

Özellikleri

Model numarası	SV 9342.510
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Terminal kapağı Yuva taşları
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Kablo çıkışı	alt
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 90 mm Yükseklik: 215 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	35 - 120 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	18,5 x 15,5 mm

Özellikleri

Üretici (tip) için uygun	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,778 kg
Brüt ağırlık	0,82 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,202
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 160A, 90mm

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK