

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.550 CB cihaz adaptörü

Durum: 30.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.550 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9342.550
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Terminal kapağı Yuva taşları
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	125 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 125 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı	alt
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 90 mm Yükseklik: 225 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	18,5 x 15,5 mm

## Özellikleri

Üretici (tip) için uygun	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,819 kg
Brüt ağırlık	0,847 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,202
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 125A, 90mm

## Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK