

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.010

NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.010 - NH sigortalı yük ayırıcı

Özellikleri

Model numarası	SV 9343.010
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölgesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 20 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 5 mm
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M8
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	00
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 106 mm Yükseklik: 194 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	10 - 95 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	10 - 95 mm ²

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,84 kg
Brüt ağırlık	0,94 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,2
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 60mm, 00, vidalı, 160A

Onaylar

Onaylar	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK