

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.030

## NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.030 - NH sigortalı yük ayırıcı elektronik sigorta izleme ile

## Özellikleri

Model numarası	SV 9343.030
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 20 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 5 mm
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M8
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V - 690 V, 3~
NH boyu için	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 106 mm Yükseklik: 194 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	10 - 95 mm <sup>2</sup>
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
elektronik sigorta izleme ile	Evet
Yuvarlak iletken kesiti	10 - 95 mm <sup>2</sup>

## Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,927 kg
Brüt ağırlık	1,029 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,2
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 60mm, 00, vidalı,EF,160A

## Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK