

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.100

## NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 15.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.100 - NH sigortalı yük ayırıcı

## Özellikleri

Model numarası	SV 9343.100
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölgesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 20 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 3 mm
Bilgi	50 – 150 mm <sup>2</sup> sektör iletkenlerin bağlantısı.
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	250 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 184 mm Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

## Özellikleri

Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi	14 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,1 kg
Brüt ağırlık	2,378 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,44
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 60mm, 1, terminalli, 250A

## Onaylar

Onaylar	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK