

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.250

NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.250 - NH sigortalı yük ayırıcı elektromekanik sigorta izleme

Özellikleri

Model numarası	SV 9343.250
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M10
Anma akımı maks.	400 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 210 mm Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	10 - 240 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	10 - 240 mm ²
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	3,66 kg
Brüt ağırlık	3,71 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	1
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 60mm, 2, vidalı,EMF, 400A

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK