

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.000

## NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 11.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.000 - NH sigortalı yük ayırıcı

## Özellikleri

Model numarası	SV 9344.000
Dizayn	Montaj plakası montajı için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölgesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 13 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 13 mm
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	00
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 106 mm Yükseklik: 194 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	0,7 kg
Brüt ağırlık	0,74 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,15
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 00, terminalli, 160A

## Onaylar

Onaylar	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK