

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.020

NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 01.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.020 - NH sigortalı yük ayırıcı elektronik sigorta izleme ile

Özellikleri

Model numarası	SV 9344.020
Dizayn	Montaj plakası montajı için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 13 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 13 mm
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V - 690 V, 3~
NH boyu için	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 106 mm Yükseklik: 194 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	4 - 95 mm ²
Kutup sayısı	3 kutuplu
elektronik sigorta izleme ile	Evet
Yuvarlak iletken kesiti	4 - 95 mm ²
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,82 kg
Brüt ağırlık	0,837 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,15
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 00, terminalli, EF, 160A, montaj plk için

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK