

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.130

## NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.130 - NH sigortalı yük ayırıcı elektronik sigorta izleme ile

## Özellikleri

Model numarası	SV 9344.130
Dizayn	Montaj plakası montajı için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 32 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M10
Anma akımı maks.	250 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V - 690 V, 3~
NH boyu için	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 184 mm Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Kutup sayısı	3 kutuplu
elektronik sigorta izleme ile	Evet
Yuvarlak iletken kesiti	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

Net ağırlık	2,3 kg
Brüt ağırlık	2,343 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,3
Gümrük tarifesi numarası	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 1, vidalı, EF, 250A, montaj plk için

## Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK