

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.310

NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 17.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.310 - NH sigortalı yük ayırıcı

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Model numarası | SV 9344.310 |
| Dizayn | Montaj plakası montajı için |
| Malzeme | Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı |
| Renk | Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001 |
| Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölgesi | Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm |
| for mounting plate assembly | Evet |
| Kablo çıkışı | yukarıda/aşağıda |
| Elektriksel bağlantı türü | Vida M10 |
| Anma akımı maks. | 630 A |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V, 3~ |
| NH boyu için | 3 |
| Bilgi | Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir. |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları) |
| Ölçüler | Genişlik: 250 mm Yükseklik: 298 mm |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı | 10 - 300 mm ² |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Yuvarlak iletken kesiti | 10 - 300 mm ² |
| Paketteki adet | 1 adet |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Net ağırlık | 3,6 kg |
| Brüt ağırlık | 3,8 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 1,06 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Ürün açıklaması | SV NH yük ayırıcı, 3, vidalı, 630A |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |