

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.310

## NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 20.01.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.310 - NH sigortalı yük ayırıcı

## Özellikleri

Model numarası	SV 9344.310
Dizayn	Montaj plakası montajı için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölgesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M10
Anma akımı maks.	630 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	3
Bilgi	Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 250 mm Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Kutup sayısı	3 kutuplu
Round conductor cross-section	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Paketteki adet	1 adet

## Özellikleri

---

Net ağırlık	3.6
-------------	-----

---

Brüt ağırlık	3.8
--------------	-----

---

Bakır ağırlığı (kg / adet)	1.06
----------------------------	------

---

Gümrük tarifesi numarası	85369095
--------------------------	----------

---

EAN	4028177540736
-----	---------------

---

ETIM 9	EC000249
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27371401
------------	----------

## Onaylar

---

Onaylar	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
---------	---

---

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---