

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.330

NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 20.01.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.330 - NH sigortalı yük ayırıcı elektronik sigorta izleme ile

Özellikleri

Model numarası	SV 9344.330
Dizayn	Montaj plakası montajı için elektronik sigorta izleme ile
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölgesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M10
Anma akımı maks.	630 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V - 690 V, 3~
NH boyu için	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 250 mm Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	10 - 300 mm ²
Kutup sayısı	3 kutuplu
elektronik sigorta izleme ile	Evet
Round conductor cross-section	10 - 300 mm ²

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
----------------	--------

Net ağırlık	4.4
-------------	-----

Brüt ağırlık	4.444
--------------	-------

Bakır ağırlığı (kg / adet)	1.06
----------------------------	------

Gümrük tarifesi numarası	85369095
--------------------------	----------

EAN	4028177542051
-----	---------------

ETIM 9	EC000249
--------	----------

ECLASS 8.0	27371401
------------	----------

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
---------	---------

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK
-------------	---