

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.350

NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 13.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.350 - NH sigortalı yük ayırıcı elektromekanik sigorta izleme

Özellikleri

Model numarası	SV 9344.350
Dizayn	Montaj plakası montajı için
Malzeme	Poliamid UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi	Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M10
Anma akımı maks.	630 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 250 mm Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	10 - 300 mm ²
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	10 - 300 mm ²
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,159 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	4,16 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	1,06
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, 3, vidalı, EMF, 630A, montaj plk için

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK