

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Sigorta tutucu

Durum: 29.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Sigorta tutucu 31 A - 60 A

3 kutuplu,60 A'ya kadar sigorta tutucu. Cihaz taşıyıcı raylara veya baralar üzerindeki OM cihaz adaptörleri üzerinden kolay montaj.

Özellikleri

Model numarası	SV 9345.005
Dizayn	Sınıf CC sigorta tipi için
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Yuvarlak iletkenler için bağlantı	AWG 8 - 18
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta tipi için (sınıf)	CC
Anma akımı maks.	30 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Bilgi	DIN EN 60 715 uyarınca 35 mm (7,5/15 mm yükseklik) cihaz taşıma raylarına veya RiLine cihaz adaptörü kombinasyonlarına (OM adaptörü/taşıyıcısı) montaj için uygundur
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Ürün numarasına dair not	IEC 60 269-2/-4/-6 uyarınca 10 x 38 mm sigortalar için uygun değildir
Ölçüler	Genişlik: 54 mm Yükseklik: 81 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	0,75 - 25 mm ²
Sigortalar için uygun	Çap: 10 mm Uzunluk: 38 mm

Özellikleri

Gösterge lambası için gerilim aralığı	110 - 600 V
Elektrik değerleri UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı CC maks. 30 A, JDDZ/7
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	0,75 - 25 mm ²
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,634 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,018
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK