

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.015 Sigorta tutucu

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.015 - Sigorta tutucu 31 A - 60 A

3 kutuplu,60 A'ya kadar sigorta tutucu. Cihaz taşıyıcı raylara veya baralar üzerindeki OM cihaz adaptörleri üzerinden kolay montaj.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9345.015
Dizayn	Sınıf J sigorta tipi için
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Yuvarlak iletkenler için bağlantı	AWG 1 - 18
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta tipi için (sınıf)	J
Anma akımı maks.	30 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Bilgi	DIN EN 60 715 uyarınca 35 mm (7,5/15 mm yükseklik) cihaz taşıma raylarına veya RiLine cihaz adaptörü kombinasyonlarına (OM adaptörü/taşıyıcısı) montaj için uygundur
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Ölçüler	Genişlik: 108 mm Yükseklik: 115 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Sigortalar için uygun	Çap: 21 mm Uzunluk: 57 mm
Gösterge lambası için gerilim aralığı	110 - 600 V

## Özellikleri

Elektrik deęerleri UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 30 A, JDDZ/7
Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Paketteki adet	2 adet
Net aęırlık	0,84 kg
Brüt aęırlık	0,966 kg
Bakır aęırlığı (kg / adet)	0,072
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK