


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.040 Sigorta tutucu

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.040 - Sigorta tutucu 30 A

3 kutuplu, 60 mm'lik bara orta nokta mesafeli bara sistemleri için.

Özellikleri

| | |
|---------------------------------------|---|
| Model numarası | SV 9345.040 |
| Dizayn | Sınıf CC sigorta tipi için |
| Malzeme | Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma |
| Renk | RAL 7035 |
| Yuvarlak iletkenler için bağlantı | AWG 10 - 16 |
| Bara merkez mesafesi | 60 mm |
| Elektriksel bağlantı türü | Çerçeve terminali |
| Sigorta tipi için (sınıf) | CC |
| Anma akımı maks. | 30 A |
| Nominal çalışma gerilimi | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-4 |
| Bilgi | IEC 60 269-2/-4/-6 uyarınca 10 x 38 mm sigortalar için uygun değildir |
| Test specification | UL 4248-4 |
| Ölçüler | Genişlik: 27 mm Yükseklik: 200 mm |
| Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı | 1,5 - 6 mm ² |
| Sigortalar için uygun | Çap: 10 mm Uzunluk: 38 mm |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 5, 10 mm |
| Gösterge lambası için gerilim aralığı | 110 - 600 V |
| Elektrik değerleri UL (SCCR) | 200 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı CC maks. 30 A, JDDZ/7 |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|--|
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Yuvarlak iletken kesiti | 1,5 - 6 mm ² |
| Paketteki adet | 4 adet |
| Net ağırlık | 0,4 kg |
| Brüt ağırlık | 0,84 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,032 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Ürün açıklaması | SV Sigorta tutucu, Class CC, 30A, 3p, 60mm |

Onaylar

| | |
|-------------|-------------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini UK |