

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.100 Sigorta tutucu

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.100 - Sigorta tutucu 61 A ila 400 A

3 kutuplu, 60 mm'lik orta nokta mesafeli bara sistemleri için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9345.100
Dizayn	Sınıf J sigorta tipi için
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Yuvarlak iletkenler için bağlantı	AWG 2 - MCM 300
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta tipi için (sınıf)	J
Anma akımı maks.	100 A
Rated operating current (min.)	61 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Bilgi	UL (listed accessory), RiLine bara sistemlerinde Fuseholder kullanımı ile sağlanır
Normlar	UL 508
Ölçüler	Genişlik: 184 mm Yükseklik: 288 mm
Sigortalar için uygun	Çap: 29 mm Uzunluk: 118 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

## Özellikleri

Elektrik değerleri UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 100 A, JDDZ/7
Kutup sayısı	3 kutuplu
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,61 kg
Brüt ağırlık	2,615 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,837
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Sigorta tutucu, Class J, 61-100A, 3p, 60mm

## Onaylar

Onaylar	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------	--