

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.200 Sigorta tutucu

Durum: 03.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.200 - Sigorta tutucu 61 A ila 400 A

3 kutuplu, 60 mm'lik orta nokta mesafeli bara sistemleri için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9345.200
Dizayn	Sınıf J sigorta tipi için
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7035/7001
Yuvarlak iletkenler için bağlantı	AWG 4/0 - MCM 600
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta tipi için (sınıf)	J
Anma akımı maks.	200 A
Rated operating current (min.)	101 A
Nominal çalışma gerilimi	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Bilgi	UL (listed accessory), RiLine bara sistemlerinde Fuseholder kullanımı ile sağlanır
Normlar	UL 508
Ölçüler	Genişlik: 210 mm Yükseklik: 288 mm
Sigortalar için uygun	Çap: 41 mm Uzunluk: 146 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

Özellikleri

Elektrik değerleri UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 200 A, JDDZ/7
Kutup sayısı	3 kutuplu
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,939 kg
Brüt ağırlık	3,94 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	1,389
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Ürün açıklaması	SV Sigorta tutucu, Class J, 101-200A, 3p, 60mm

Onaylar

Onaylar	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------	--