

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.614 CB cihaz adaptörü

Durum: 03.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.614 - CB cihaz adaptörü 4 kutuplu

## Özellikleri

Model numarası	SV 9345.614
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı şeritleri Yuva taşları
Anma akımı maks.	250 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 4~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı	alt
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı	4 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 140 mm Yükseklik: 310 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm
Üretici (tip) için uygun	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,405 kg
Brüt ağırlık	2,526 kg

## Özellikleri

Bakır ağırlığı (kg / adet)	1,134
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 250A, 140mm, 4P

## Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK