


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.700 CB cihaz adaptörü

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.700 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.



Özellikleri

Model numarası	SV 9345.700
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı şeritleri Yuva taşları
Anma akımı maks.	630 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı	üst
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ürün numarasına dair not	Siemens VL630 şalt cihazı kullanıldığında 9342.720 soket çitası gereklidir
Ölçüler	Genişlik: 140 mm Yükseklik: 345 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

Özellikleri

Üretici (tip) için uygun	ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630)
Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,6 kg
Brüt ağırlık	3,808 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	2,44
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, 60mm, üst, 630A, 140mm

Onaylar

Onaylar	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
---------	---

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---