


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.730 CB cihaz adaptörü

Durum: 13.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.730 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.



## Özellikleri

Model numarası	SV 9345.730
Malzeme	Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı şeritleri Yuva taşları
Anma akımı maks.	400 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
Elektrik değerleri UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 400 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı	alt
Bara merkez mesafesi	60 mm
Bilgi	Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı	3 kutuplu
Ölçüler	Genişlik: 140 mm Yükseklik: 345 mm
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

## Özellikleri

Üretici (tip) için uygun	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Onaylar	UL
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,831 kg
Brüt ağırlık	2,963 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	1,533
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Ürün açıklaması	SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 400A, 140mm

## Onaylar

Onaylar	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK