

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.010

NH sigortalı yük ayırıcı anahtar

Durum: 10.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.010 - NH sigortalı yük ayırıcı anahtar



Özellikleri

Model numarası	SV 9346.010
Malzeme	Cam elyaf takviyeli poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Gümüş kaplamalı sert bakır
Renk	Çerçeve: RAL 7035 Kapak: RAL 7001 Tutamak: RAL 7016
Teslimat kapsamı	3 sabitleme kancası
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M8
Anma akımı maks.	160 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V, 3~
NH boyu için	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 50 mm Yükseklik: 400 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	2,5 - 95 mm ²
Baralar için uygun	Yükseklik: 5, 10 mm

Özellikleri

Kutup sayısı	3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti	2,5 - 95 mm ²
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,2 kg
Brüt ağırlık	1,294 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,73
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Ürün açıklaması	SV NH yük ayırıcı, dikey, 00, üst-alt, 60mm, 160A

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK