

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.000

RiLineX sıralama seti

Durum: 13.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.000 - RiLineX sıralama seti Kart için

3 kutuplu komple kart için RiLineX bitişirme bağlayıcı seti, 550 A ve 800 A için kullanılabilir. Bara bağlama ve dokunma koruma kapağından oluşur. İki bitişik VX kabini arasında kartların kolay ve deliksiz bitştirilmesi için.



Özellikleri

Model numarası	RX 9360.000
Fayda	<p>Tamamen dijital ürün verileri üzerinden zaman tasarrufu</p> <p>Önceden monte edilmiş komple pano sayesinde daha az montaj süresi</p> <p>Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA</p> <p>1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur</p> <p>IEC ve UL'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış</p> <p>Kolay genişletme ve saha sıralaması</p>
Malzeme	<p>Tepe: çelik sac, galvanizli</p> <p>Temas plakası: E-Cu, kalaylı</p> <p>Ön kapak: Poliamid (PA 6)</p> <p>UL 94 uyarınca yangın koruma</p>
Renk	RAL 35745
Teslimat kapsamı	<p>3 ray konektörü</p> <p>1 ön kapak</p> <p>1 yalıtım paneli</p>
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB

Özellikleri

Normlar	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Anma akımı maks.	780 A
Anma akımı (UL)	780 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)	52,5 kA - 600 V, RMS, muhafazasız 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
Anma darbe gerilim direnci Uimp	12 kV
Anma gerilimi	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Anma izolasyon gerilimi Ui	1.000 V AC 1.500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı/t	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Aşırı akım kategorisi	4
Kirlenme derecesi	3
Kutup sayısı	3 kutuplu
Model no. için uygun	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %

Özellikleri

Baralar için uygun	30 x 5/10
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Ölçüler	Genişlik: 154 mm Yükseklik: 240 mm Derinlik: 77 mm
Yangın yükü	5,933 MJ/m ²
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,88 kg
Brüt ağırlık	1,924 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,297
PCF/VE (beşikten kapıya)	10,32
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC002270
Ürün açıklaması	RiLineX Kartı 3-pim için konektör içeren RX modüler kit

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration