

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.512

RiLineX CB cihaz adaptörü

Durum: 27.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.512 - RiLineX CB cihaz adaptörü

60 mm bara sistemleri için RiLineX CB cihaz adaptörü (3 kutuplu, maks. 250 A). Cihaz genişliği 105 mm'dir. "Easy-Fix" konsepti sayesinde adaptör ve şalter montajı birbirinden bağımsız olarak yapılabilir. Bu konsept tüm yaygın üreticiler için mevcuttur. Adaptör, 5 ile 10 mm arasındaki bara kalınlığına yarı otomatik uyumlu, aletsiz geçmeli montaja sahiptir. Alttan kablo çıkışı için versiyon.



Özellikleri

Model numarası	RX 9360.512
Dizayn	Easy Fix
Fayda	Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama Piyasada yaygın olarak bulunan şalter tiplerinin pano dışında hızlı ve kolay ön montajı
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Teslimat kapsamı	3 bağlantı alanı kapağı dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Anma darbe gerilim direnci Uimp	8 kV

Özellikleri

Anma gerilimi	690 V AC 600 V AC (UL)
Anma izolasyon gerilimi U_i	1.000 V
Kirlenme derecesi	3
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	15 x 6 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kablo çıkışı	alt
Elektriksel bağlantı türü	Vida M8
Üretici (tip) için uygun	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX ³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

Özellikleri

Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Ölçüler	Genişlik: 105 mm Yükseklik: 252 mm Derinlik: 63 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,7 kg
Brüt ağırlık	1,792 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,608
PCF/VE (beşikten kapıya)	10,84
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
Ürün açıklaması	RX CB cihaz adaptörü 250 A, 3 kutuplu, versiyon: Easy Fix, alttan kablo çıkışlı, G: 105 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration