


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.513

RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Durum: 01.08.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.513 - RiLineX Circuit-breaker component adaptor

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Özellikleri

Model No.	RX 9360.513
Dizayn	Easy Fix
Fayda	Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005 RAL 35745
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Anma akımı maks.	250 A
Anma akımı (UL)	210 A
Anma darbe gerilim direnci Uimp	12 kV
Anma gerilimi	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Rated insulation voltage	1.000 V
Aşırı akım kategorisi	4
Kirlenme derecesi	3
Kutup sayısı	3 kutuplu

Özellikleri

Kablo çıkışı	üst
Elektriksel bağlantı türü	Vida M8
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Temel titreşim frekansı	50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Ölçüler	Genişlik: 105 mm Yükseklik: 252 mm Derinlik: 63 mm
Paketteki adet	1 adet

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
---------	--------------------