


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.710

RiLineX cihaz adaptörü

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.710 - RiLineX cihaz adaptörü

Cihaz adaptörü 45 mm. Cihazların geçmeli montajı.



Özellikleri

| | |
|---------------------------------------|--|
| Model numarası | RX 9360.710 |
| Dizayn | bağlantı kablolu |
| Fayda | DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri Önceden konfeksiyonlanmış bağlantı kablosu Cihaz destek raylarının basit tak-çıkarması İsteğe bağlı cihaz kayma koruması Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama Kolay montaj Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması |
| Malzeme | Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma |
| Renk | RAL 9005 RAL 35745 |
| Bağlantı hatları (AWG) | AWG 14 |
| Nominal akım (maks.) | 16 A |
| Yuvarlak iletken için anma akımı | 16 A |
| Yuvarlak iletken için anma akımı (UL) | 16 A |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Elektrik değerleri UL (SCCR) | 5 kA - 600 V, RMS, muhafazasız 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı RK5 maks. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 16 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 12,5 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 40 A, NHJH/7 50 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 22 A, DIVQ/7 |
| Kablo çıkışı | alt |
| Bara merkez mesafesi | 60 mm |
| Bağlantı kablosu uzunluğu | 150 mm |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Bara sistemleri için uygun | RiLineX RiLine60 |
| Ölçüler | Genişlik: 45 mm Yükseklik: 239,4 mm Derinlik: 36,2 mm |
| Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği | 1 / 10 mm |
| Baralar için uygun | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Anma gerilimi | 690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Normlar | IEC 61 439-1/-2 UL 508 |
| Anma darbe gerilim direnci Uimp | 8 kV |
| Anma izolasyon gerilimi Ui | 1.000 V |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 2XB |
| Maksimum çalışma nemi | 90 % |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -5 °C...55 °C |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|---|
| Depolama sıcaklığı aralığı | -25 °C...75 °C |
| Hava nemi (yoğuşmayan) | 10...90 % |
| Yangın yükü | 3,419 MJ/m ² |
| Paketteki adet | 4 adet |
| Net ağırlık | 1,2 kg |
| Brüt ağırlık | 1,35 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 0,108 |
| PCF/VE (beşikten kapiya) | 8,51 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Ürün açıklaması | RX cihaz adaptörü 16 A, AWG 14, 3 pimli, G: 45 mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi PCF-declaration |