


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.790

## RiLineX cihaz adaptörü

Durum: 26.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.790 - RiLineX cihaz adaptörü

Standart devre kesiciler için önceden monte edilmiş basmalı düzeneğe sahip 72 mm, 100 A cihaz adaptörü.



## Özellikleri

Model numarası	RX 9360.790
Dizayn	bağlantı kablolu
Fayda	DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri Önceden konfeksiyonlanmış bağlantı kablosu Cihaz destek raylarının basit tak-çıkartma kilitlemesi İsteğe bağlı cihaz kayma koruması Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama Kolay montaj Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Bağlantı hatları (AWG)	AWG 2
Nominal akım (maks.)	100 A
Yuvarlak iletken için anma akımı	100 A
Yuvarlak iletken için anma akımı (UL)	100 A

# Özellikleri

Elektrik değerleri UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 75 A, NHJH/7
Kablo çıkışı	alt
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Ölçüler	Genişlik: 72 mm Yükseklik: 239,4 mm Derinlik: 36,6 mm
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Anma gerilimi	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Kirlenme derecesi	3
Normlar	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp	8 kV
Anma izolasyon gerilimi Ui	1.000 V
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Maksimum çalışma nemi	90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,77 kg

## Özellikleri

Brüt ağırlık	0,785 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,332
PCF/VE (beşikten kapiya)	4,34
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
Ürün açıklaması	RX cihaz adaptörü 100 A, AWG 2, 3 pimli, G: 72 mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration