


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.824

RiLineX sigortalı yük ayırıcı

Durum: 22.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.824 - RiLineX sigortalı yük ayırıcı D Anahtarı

60 mm bara sistemleri için RiLineX sigortalı yük ayırıcı şalter. D 01 (adaptör halka ile) ve D 02 eriyen sigortalar (maks. 63 A) ile kullanım için. Ayrıca verilen tutucu yaylar aracılığıyla 10 x 38 mm silindirik sigortalarla kullanıma da uygundur. Entegre optik LED sigorta izleme ile birlikte bildirim kontaklı elektronik sigorta izleme. Şalter, açık ve kapalı konumda kilitlenebilir. 45° açıda, 16 mm²'ye kadar yaylı klemensler kolaylaştırılmış iletken bağlantısı sağlar. Cihaz, 5 ve 10 mm için yarı otomatik bara ayarlamalı, aletsiz geçmeli montaja uygundur.



Özellikleri

Model numarası	RX 9360.824
Fayda	Sigorta bağlantılarının güvenli bir şekilde temas etmesi (vidalı kapaklar olmadan) Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama Optik LED sigorta izleme Ayrı bir açıklıktan gerilim testi 16 mm ² 'ye kadar bakım gerektirmeyen gerilim yayı bağlantısı Vida kapakları gibi ek aksesuarlara gerek olmadan tam dokunma koruması
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
General colour	RAL 35745 RAL 9005
Teslimat kapsamı	4 sigorta yük ayırma şalteri 12 adet D 01 sigorta için redüksiyon parçaları
Elektriksel bağlantı türü	Yaylı terminal

Özellikleri

Anma akımı maks.	63 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V AC
Kablo çıkışı	alt
Kutup sayısı	3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Ölçüler	Genişlik: 35,8 mm Yükseklik: 263 mm Derinlik: 104,2 mm
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Aşırı akım kategorisi	4
Kirlenme derecesi	3
Normlar	IEC/DIN EN 60 947-3
Anma izolasyon gerilimi U_i	800 V
Kayıp güç maks.	5,5 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Maksimum çalışma nemi	90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Kullanım kategorisi	AC-22B (400 V/100 A)
Sigorta girişleri	D 02-E 18
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	2,232 kg
Brüt ağırlık	2,236 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,105

Özellikleri

PCF/VE (beşikten kapıya)	14,81
Gümrük tarifesi numarası	85365080
ETIM 9	EC001040
Ürün açıklaması	RX sigortalı yük ayırıcı şalter 63 A, 3 kutuplu, LED'li ve sigorta izlemeli, G: 36 mm (D-Switch)

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini PCF-declaration
-------------	---