

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

RiLineX bağlantı adaptörü

Durum: 30.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.315 - RiLineX bağlantı adaptörü

60 mm bara sistemleri için RiLineX bağlantı adaptörü. Bağlantı adaptörü tek kutupludur ve çiftli bağlantı (yuvarlak veya sektör iletken) için uygundur. Faz aralığı serbestçe seçilebilir. Cihaz L1/L2/L3/N hatlarında kullanılabilir. Adaptör, kompakt tasarımıyla öne çıkar. Sökme işlemi yalnızca alet kullanılarak gerçekleştirilebilir. İletken bağlantısı hem üstten hem de alttan yapılabilir. Klemensler tam boy kablolamaya olanak sağlar. Montaj, RiLineX Board üzerine basitçe takılarak gerçekleştirilir. Adaptör, RiLine60 sistemine sorunsuz bir şekilde monte edilebilir. Yüksek kısa devre dayanımı ve kolay monte edilebilir bir temas koruması sunar.



Özellikleri

Model numarası	RX 9361.315
Fayda	Bara sistemi üzerine montaj ve kablo bağlantısı yalnızca bir vida ile
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005
Nominal akım (maks.)	864 A
Anma akımı maks.	1.060 A
Yuvarlak iletken için anma akımı	1.060 A
Yuvarlak iletken için anma akımı (UL)	980 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)	27,5 kA - 600 V, RMS, muhafazasız 100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 2000 A, JDDZ/7

Özellikleri

Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	1 kutuplu
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Ölçüler	Genişlik: 54,1 mm Yükseklik: 119,4 mm Derinlik: 163,4 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	95 - 300 mm ²
Baralar için uygun	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Anma gerilimi	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Aşırı akım kategorisi	4
Kirlenme derecesi	3
Normlar	IEC/EN 61439-1 UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp	12 kV
Anma izolasyon gerilimi Ui	1.000 V
Kayıp güç maks.	105 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2X
Maksimum çalışma nemi	90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Bağlantı sayısı	2

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,8 kg
Brüt ağırlık	0,892 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	4,47
Gümrük tarifesi numarası	85369010
ETIM 9	EC001531
Ürün açıklaması	<p>60 mm bara sistemleri için RiLineX bağlantı adaptörü. Bağlantı adaptörü tek kutupludur ve çiftli bağlantı (yuvarlak veya sektör iletken) için uygundur. Faz aralığı serbestçe seçilebilir. Cihaz L1/L2/L3/N hatlarında kullanılabilir. Adaptör, kompakt tasarımıyla öne çıkar. Sökme işlemi yalnızca alet kullanılarak gerçekleştirilebilir. İletken bağlantısı hem üstten hem de alttan yapılabilir. Klemensler tam boy kablolamaya olanak sağlar. Montaj, RiLineX Board üzerine basitçe takılarak gerçekleştirilir. Adaptör, RiLine60 sistemine sorunsuz bir şekilde monte edilebilir. Yüksek kısa devre dayanımı ve kolay monte edilebilir bir temas koruması sunar.</p>

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini PCF-declaration