

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.000

## RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.000 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

60 mm bara sistemleri için 00 numara RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. M8 ölçüsünde vida bağlantılı bağlantı versiyonu. Kablo çıkışı üst veya alt olarak ayrı ayrı dönüştürülebilir.



## Özellikleri

Model numarası	RX 9362.000
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Fayda	Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir Ayrı bir açıklıktan gerilim testi Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda

# Özellikleri

Elektriksel bağlantı türü	Vida M8
Sigorta girişleri	NH 00 NH 000
Nominal çalışma gerilimi	690 V AC
NH boyu için	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 106 mm Yükseklik: 194,2 mm Derinlik: 104,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bara sistemleri için uygun	RiLine60 RiLineX
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kullanım kategorisi	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kirlenme derecesi	3
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Yangın yükü	14,2 MJ/m <sup>2</sup>
Kayıp güç maks.	19 W
Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)	12 W
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,015 kg

## Özellikleri

Brüt ağırlık	1,023 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,363
PCF/VE (beşikten kapıya)	6,85
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
Ürün açıklaması	RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 00, 160 A, 3 kutuplu, M8 vida

## Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration