

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.005

RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 06.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.005 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

60 mm bara sistemleri için 00 numara RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. M8 vidalı bağlantı ölçüsüne sahip bağlantı versiyonu. Kablo çıkışı üst veya alt olarak ayrı ayrı dönüştürülebilir. Elektronik sigorta izleme de dahil.



Özellikleri

Model numarası	RX 9362.005
Dizayn	elektronik sigorta izleme ile 60 mm bara sistemleri için elektronik sigorta izleme ile
Fayda	Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir Ayrı bir açıklıktan gerilim testi Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	RAL 9005 RAL 35745

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M8
Sigorta girişleri	NH 00 NH 000
Nominal çalışma gerilimi	690 V AC
NH boyu için	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 106 mm Yükseklik: 229,5 mm Derinlik: 104,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kullanım kategorisi	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kirlenme derecesi	3
elektronik sigorta izleme ile	Evet
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Yangın yükü	16,6 MJ/m ²
Kayıp güç maks.	19 W

Özellikleri

Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)	12 W
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,135 kg
Brüt ağırlık	1,155 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,363
PCF/VE (beşikten kapıya)	7,71
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
Ürün açıklaması	RX NH sigorta yük ayırıcısı boyut 00, 160 A, 3 kutuplu, M8 vidalı, sigorta izlemeli 800 V

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini PCF-declaration