

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.035

RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.035 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

60 mm bara sistemleri için 00 numara RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı için kutu terminalli bağlantı versiyonu min. 1,5 - maks. 95 mm². Kablo çıkışı üst veya alt olarak ayrı ayrı dönüştürülebilir. Elektronik sigorta izleme de dahil.



Özellikleri

Model numarası	RX 9362.035
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Fayda	Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir Ayrı bir açıklıktan gerilim testi Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Teslimat kapsamı	Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil

Özellikleri

Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta girişleri	NH 00 NH 000
Anma izolasyon gerilimi U_i	1.000 V
Nominal çalışma gerilimi	690 V AC
NH boyu için	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 106 mm Yükseklik: 229,5 mm Derinlik: 104,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kullanım kategorisi	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kirlenme derecesi	3
elektronik sigorta izleme ile	Evet
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Yangın yükü	16,6 MJ/m ²

Özellikleri

Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli	1,5 - 95 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	1,5 - 95 mm ²
Kayıp güç maks.	22 W
Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)	12 W
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,155 kg
Brüt ağırlık	1,175 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,409
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
Ürün açıklaması	RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 00, 160 A, 3 kutuplu, kutu terminali, sigorta izlemeli, 800 V

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration
-------------	---------------------------------------