

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.115

## RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.115 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

60 mm bara sistemleri için 1 numara RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. M10 vidalı bağlantı ölçüsüne sahip bağlantı versiyonu. Kablo çıkışı üst veya alt olarak ayrı ayrı dönüştürülebilir. Elektronik sigorta izleme de dahil.



## Özellikleri

|                  |  |
|------------------|--|
| Model numarası   | RX 9362.115  |
| Dizayn           | 60 mm bara sistemleri için   |
| Fayda            | Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir<br>Ayrı bir açıklıktan gerilim testi<br>Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama<br>Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi<br>Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu<br>Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur |
| Malzeme          | Poliamid (PA 6)<br>UL 94 uyarınca yangın koruma<br>Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı   |
| Renk             | RAL 9005<br>RAL 35745  |
| Teslimat kapsamı | Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil  |

# Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Bara merkez mesafesi                 | 60 mm  |
| Kablo çıkışı                         | yukarıda/aşağıda   |
| Elektriksel bağlantı türü            | Vida M10   |
| Sigorta girişleri                    | NH 1   |
| Nominal çalışma gerilimi             | 690 V AC   |
| NH boyu için                         | 1  |
| Test specification                   | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)  |
| Ölçüler                              | Genişlik: 181,5 mm<br>Yükseklik: 348,5 mm<br>Derinlik: 116,7 mm  |
| Çalışma sıcaklığı aralığı            | -5 °C...35 °C  |
| Depolama sıcaklığı aralığı           | -25 °C...70 °C   |
| Baralar için uygun                   | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10  |
| Bara sistemleri için uygun           | RiLineX<br>RiLine60  |
| Kutup sayısı                         | 3 kutuplu  |
| Kullanım kategorisi                  | AC-23B (400 V/100 A)<br>AC-22B (500 V/100 A)<br>AC-21B (690 V/100 A)<br>DC-22B (250 V/100 A)<br>DC-21B (440 V/100 A) |
| Kirlenme derecesi                    | 3  |
| elektronik sigorta izleme ile        | Evet   |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 2XB   |
| Yangın yükü                          | 36,19 MJ/m <sup>2</sup>  |
| Kayıp güç maks.                      | 51 W   |

## Özellikleri

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Eriyen parça başına güç kaybı (maks.) | 23 kW   |
| Paketteki adet                        | 1 adet  |
| Net ağırlık                           | 2,7 kg  |
| Brüt ağırlık                          | 2,728 kg  |
| Bakır ağırlığı (kg / adet)            | 0,8   |
| Gümrük tarifesi numarası              | 85369095  |
| ETIM 9                                | EC001040  |
| Ürün açıklaması                       | RX NH sigorta yük ayırıcısı boyut 1, 250 A, 3 kutuplu, M10 vidalı, sigorta izlemeli 800 V |

## Onaylar

|             |   |
|-------------|---|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini<br>PCF-declaration |
|-------------|---|