

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.421

RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 03.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.421 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

60 mm bara sistemleri için 000 numara RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı için kutu terminali bağlantı versiyonu min. 1,5 - maks. 50 mm². Alt tarafta kablo çıkışı.



Özellikleri

Model numarası	RX 9362.421
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Fayda	Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir Ayrı bir açıklıktan gerilim testi Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	alt

Özellikleri

Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta girişleri	NH 000
Anma izolasyon gerilimi U_i	1.000 V
Anma akımı maks.	125 A
Nominal çalışma gerilimi	690 V AC
NH boyu için	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 53 mm Yükseklik: 212 mm Derinlik: 103 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kullanım kategorisi	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kirlenme derecesi	3
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Yangın yükü	10,84 MJ/m ²
Kayıp güç maks.	36 W
Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)	9 W
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	0,7 kg
Brüt ağırlık	0,722 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,404
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
Ürün açıklaması	RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000, 100 A, 3 kutuplu, alt çıkışlı, kutu terminali

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration
-------------	---------------------------------------