


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.423

RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 25.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.423 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

60 mm bara sistemleri için 000 numara RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı için kutu terminali bağlantı versiyonu min. 1,5 - maks. 50 mm². Elektronik sigorta izleme de dahil.



Özellikleri

Model numarası	RX 9362.423
Dizayn	60 mm bara sistemleri için
Fayda	Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir Ayrı bir açıklıktan gerilim testi Geçmeli montaj 250 A'ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Teslimat kapsamı	Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil

Özellikleri

Bara merkez mesafesi	60 mm
Kablo çıkışı	alt
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta girişleri	NH 000
Anma izolasyon gerilimi U_i	1.000 V
Nominal çalışma gerilimi	690 V AC
NH boyu için	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 53 mm Yükseklik: 301,1 mm Derinlik: 103 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kullanım kategorisi	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kirlenme derecesi	3
elektronik sigorta izleme ile	Evet
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Yangın yükü	13,62 MJ/m ²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli	1,5 - 16 mm ²

Özellikleri

Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	1,5 - 50 mm ²
Kayıp güç maks.	36 W
Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)	9 W
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,96 kg
Brüt ağırlık	0,985 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,404
PCF/VE (beşikten kapıya)	6,54
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
Ürün açıklaması	RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000, 100 A, 3 kutuplu, alt çıkışlı, kutu terminali, sigorta izlemeli

Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini PCF-declaration