

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.030

## RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.030 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Montaj plakaları için 00 boyutunda RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı için kutu terminali bağlantı versiyonu min. 1,5 - maks. 95 mm<sup>2</sup>.



## Özellikleri

Model numarası	RX 9363.030
Dizayn	Montaj plakası montajı için
Fayda	Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir Ayrı bir açıklıktan gerilim testi Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Çerçeve terminali
Sigorta girişleri	NH 00 NH 000
Anma izolasyon gerilimi Ui	1.000 kV

# Özellikleri

Nominal çalışma gerilimi	690 V AC
NH boyu için	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 106 mm Yükseklik: 194 mm Derinlik: 86,1 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kullanım kategorisi	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Kirlenme derecesi	3
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Yangın yükü	11,56 MJ/m <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletken kesiti	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Kayıp güç maks.	16 W
Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)	12 W
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,809 kg
Brüt ağırlık	0,829 kg

## Özellikleri

Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,268
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
Ürün açıklaması	RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 00, 160 A, 3 kutuplu, kutu terminali, montaj plakası düzeneği

## Onaylar

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini PCF-declaration