

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.215

## RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 13.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.215 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Montaj plakaları için 2 boyutunda RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. M10 vidalı bağlantı ölçüsüne sahip bağlantı versiyonu. Elektronik sigorta izleme de dahil.



## Özellikleri

Model numarası	RX 9363.215
Dizayn	Montaj plakası montajı için
Fayda	Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir Ayrı bir açıklıktan gerilim testi Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma Kontakt hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk	RAL 9005 RAL 35745
Teslimat kapsamı	Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil
for mounting plate assembly	Evet
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü	Vida M10
Sigorta girişleri	NH 2
Anma izolasyon gerilimi Ui	1.000 kV

## Özellikleri

Nominal çalışma gerilimi	690 V AC
NH boyu için	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler	Genişlik: 208,5 mm Yükseklik: 348,7 mm Derinlik: 128,7 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kirlenme derecesi	3
elektronik sigorta izleme ile	Evet
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Yangın yükü	48,8 MJ/m <sup>2</sup>
Kayıp güç maks.	71 W
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	3,7 kg
Brüt ağırlık	3,746 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	1,32
PCF/VE (beşikten kapıya)	25,03
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001040
Ürün açıklaması	RX NH sigorta yük ayırıcısı boyut 2, 400 A, 3 kutuplu, M10 vidalı, sigorta izlemeli 800 V, montaj plakası düzeneği

## Onaylar

# Onaylar

---

Onaylar	CQC-CCC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration

---