


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.315

RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Durum: 05.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.315 - RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Montaj plakaları için 3 boyutunda RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. M10 vidalı bağlantı ölçüsüne sahip bağlantı versiyonu. Elektronik sigorta izleme de dahil.



Özellikleri

| | |
|-----------------------------|--|
| Model numarası | RX 9363.315 |
| Dizayn | Montaj plakası montajı için |
| Fayda | Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir Ayrı bir açıklıktan gerilim testi Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur |
| Malzeme | Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı |
| Renk | RAL 9005 RAL 35745 |
| Teslimat kapsamı | Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil |
| for mounting plate assembly | Evet |
| Kablo çıkışı | yukarıda/aşağıda |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Elektriksel bağlantı türü | Vida M10 |
| Sigorta girişleri | NH 3 |
| Anma izolasyon gerilimi Ui | 1.000 kV |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V AC |
| NH boyu için | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları) |
| Ölçüler | Genişlik: 250 mm Yükseklik: 348,6 mm Derinlik: 128,7 mm |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -5 °C...35 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -25 °C...70 °C |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| elektronik sigorta izleme ile | Evet |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 2XB |
| Yangın yükü | 50,46 MJ/m ² |
| Kayıp güç maks. | 84 W |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 4,21 kg |
| Brüt ağırlık | 4,216 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 1,68 |
| PCF/VE (beşikten kapağa) | 28,57 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Ürün açıklaması | RX NH sigorta yük ayırıcısı boyut 3, 630 A, 3 kutuplu, M10 vidalı, sigorta izlemeli 800 V, montaj plakası düzeneği |

Onaylar

Onaylar

CQC-CCC

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
PCF-declaration