

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.024

RiLineX ayırıcı emniyet elemanı

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.024 - RiLineX ayırıcı emniyet elemanı

60 mm bara sistemleri için kompakt RiLineX ayırıcı emniyet elemanı. 10 x 38 mm silindirik sigorta için, bildirim kontakları üzerinden elektronik ve optik LED sigorta izleme ile. Silindirik sigortaların güvenli şekilde irtibatlandırılması için cihaz, açık konumda kilitlenebilir ve kapalı konumda mühürlenebilir özel sigorta tutucularına sahiptir. 45° açıda, 6 mm²'ye kadar yaylı klemensler kolaylaştırılmış iletken bağlantısı sağlar. Cihaz, 5 ve 10 mm için yarı otomatik bara ayarlamalı, aletsiz geçmeli montaja uygundur.



Özellikleri

Model numarası	RX 9364.024
Fayda	Sigorta bağlantılarının güvenli bir şekilde temas etmesi (vidalı kapaklar olmadan) Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama Optik LED sigorta izleme Ayrı bir açıklıktan gerilim testi 16 mm ² 'ye kadar bakım gerektirmeyen gerilim yayı bağlantısı Vida kapakları gibi ek aksesuarlara gerek olmadan tam dokunma koruması
Ürün değişikliği	(Sekonder)
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 35745 RAL 9005
Elektriksel bağlantı türü	Yaylı terminal

Özellikleri

Anma akımı maks.	32 A
Nominal çalışma gerilimi	400 V AC
Kablo çıkışı	alt
Kutup sayısı	3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Ölçüler	Genişlik: 26,8 mm Yükseklik: 262,5 mm Derinlik: 95 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	1,5 - 6 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli AWG	AWG 16 - AWG 6
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli	1,5 - 6 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli AWG	AWG 16 - AWG 10
Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Anma gerilimi	400 V AC
Aşırı akım kategorisi	4
Kirlenme derecesi	3
Normlar	IEC/DIN EN 60 947-3
Anma izolasyon gerilimi U _i	800 V
Kayıp güç maks.	3 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Maksimum çalışma nemi	90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C

Özellikleri

Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Kullanım kategorisi	AC-20B (400 V/100 A)
Sigorta girişleri	10 x 38 mm
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,4 kg
Brüt ağırlık	1,412 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)	0,043
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001644
Ürün açıklaması	RX bara montajlı sigorta tabanı 32 A, 3 kutuplu, 10 x 38 mm, LED'li ve sigorta izlemeli, G: 27 mm

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration
-------------	---------------------------------------