


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.230 Bağlantı modülü

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.230 - Baęlantı modülü REM 800-CON

Uzak ölçüm noktalarını bağlamak için.

Özellikleri

Model numarası	SV 9393.230
Ürün açıklaması	Uzak ölçüm noktalarını bağlamak için.
Teslimat kapsamı	2 baęlantı modülü 2 veriyolu bağlayıcı (sol/saę) 2 koruyucu kelepçe 2 vidalı terminal 2 köşe parçası
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Hava nemi (yoęuşmayan)	5...25 %
Kirlenme derecesi	2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Taşıyıcı ray montajı için	Evet
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, halka kablo uçları ince telli	0,2 - 1,5 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, damar ucu kovansız ince telli	0,2 - 1,5 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, tek telli	0,2 - 1,5 mm ²
Yuvarlak iletkenlerin baęlantısı, çok telli	0,2 - 1,5 mm ²
Yuvarlak iletkenler için baęlantı	AWG 16 - 24
Paketteki adet	2 adet
Net aęırlık	0,36 kg
Brüt aęırlık	0,366 kg

Özellikleri

Gümrük tarifesi numarası	85389099
Ürün açıklaması	SV Bağlantı modülü REM 800-CON

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------
