

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.231 Akım ölçüm modülü

Durum: 05.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.231 - Akım ölçüm modülü

Modüler REM 801 ağ analizörünü 92 akım ölçüm kanalına kadar genişletmek veya uzak sistem bileşenlerini bağlamak vb. için.

## Özellikleri

Model numarası	SV 9393.231
Dizayn	REM 800-CT-8-A İkincil akım dönüştürücü (1 A/5 A) için
Ürün açıklaması	Modüler REM 801 ağ analizörünü 92 akım ölçüm kanalına kadar genişletmek veya uzak sistem bileşenlerini bağlamak vb. için. 10 adede kadar genişletme modülü, örneğin akım ölçüm modülleri, dahili veri yolu veya veri yolu bağlantı modülleri üzerinden maksimum 100 metre veri yolu uzunluğu ile bağlanabilir.
Ürün numarasına dair not	Ölçüm kategorisi CAT II
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	5...95 %
Kirlenme derecesi	2
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 20
Taşıyıcı ray montajı için	Evet
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli	0,2 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Akım sensörleri için nominal akım	5 A

## Özellikleri

Aşırı akım kategorisi	300 V
Anma darbe gerilim direnci Uimp	2,5 kV
Güç tüketimi (yakl.)	0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Ölçüm aralığı	0...6 A
Temel titreşim frekansı	40...70 Hz
Uyumlu	1...25
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,45 kg
Brüt ağırlık	0,503 kg
Gümrük tarifesi numarası	85389099
Ürün açıklaması	Sekonder akım trafoları için SV akım ölçer modülü REM 800-CT-8-A

## Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi
-------------	--------------------